

# 取扱説明書

## モノタロウ 防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 AP111V

国家検定合格第 TM863 号

注文コード: 58683095

このたびは、防じんマスク DS2 折りたたみ 排気弁付 AP111V 国家検定合格第TM863号をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください



誤った使い方をされますと健康に傷害を及ぼしたり、死に至ることがありますので、使用前にこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解し、正しくご使用ください。本書は大切に保管してください。

### 使用範囲

このマスクは固体粉じんの発生する場所で使用する防じんマスクです。  
液体粒子や有毒なガス・蒸気が存在する場所及び酸素濃度 18%未満の場所では使用できません。

### 性能

	DS2 規格値	社内基準値
しめひも取付部分及びしめひも強度	10N 以上	10N 以上
粉じん捕集効率	95% 以上	95% 以上
吸気抵抗	70 Pa 以下	70 Pa 以下
排気抵抗	70 Pa 以下	70 Pa 以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0% 以下	1.0% 以下
吸気抵抗上昇値		180Pa 以下
重量		20g 以下
ぬれ抵抗値		50Pa 以下
使用限度時間		15 h

### 漏れ率


唇の幅(CM)	鼻根とおとがい距離(CM)	漏れ率(%) オーバーヘッド型
3.5 以上 4.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	0.1
3.5 以上 4.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	1.48
3.5 以上 4.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	1.22
4.5 以上 5.5 未満	10.5 以上 11.5 未満	1.2
4.5 以上 5.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	0.82
4.5 以上 5.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	0.43
4.5 以上 5.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	0.09
5.5 以上 6.5 未満	11.5 以上 12.5 未満	0.11
5.5 以上 6.5 未満	12.5 以上 13.5 未満	0.13
5.5 以上 6.5 未満	13.5 以上 14.5 未満	2

### 使用前の点検項目

- ①マスクに破損、引裂または著しい変形や異臭がないか点検してからご使用ください。
- ②スポンジ、ノーズクリップ、しめひもに異常がないか点検してからご使用ください。

### 装着方法

AP111V (オーバーヘッド式)



- ①使用前の点検をしてください。
- ②スポンジの鼻あてのある方を上にして持ってください。スポンジの鼻あて部分を鼻根に当ててください。
- ③しめひもを頭の後ろに引き、下ひもを首に、上ひもを頭部上部につけてください。
- ④マスクを上下左右に動かして顔に良くなじむようにしてください。また、ノーズクリップを鼻根の部分に合わせて曲げ、マスクを良くなじませてください。マスクを手で覆い、息を吸って、マスクと顔の間から空気の漏れ込みがないことを確認してください。

### 密着性良否の判断方法

市販のマスクフィッティングテスターを使用する事で、漏れ率を確認する事が出来ます。  
注) 「労研式マスクフィッティングテスター」などがあります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

### 保管および廃棄

未使用の防じんマスクは乾燥した状態であるべく冷暗所に埃などの異物が付着しないような状態で保管してください。  
廃棄にあたっては、ろ過材に付着した粉じんが再飛散しないように、袋などに詰めて廃棄してください。