


取扱説明書

収納式チェーン一体型ステンレスポール チエーンスタンド

アルミチエーンSU-662-000-0 ブラチエーン(黄)SU-662-100-6
ブラチエーン(白)SU-662-100-8

本製品は収納されたチェーンを用い、空間の区分け、人の誘導、立入禁止や駐車禁止等の区域を明示する製品です。

各部名称



警告表示とその意味

ご使用に際して必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分し説明しています。

- ⚠ 注意 指示を守らないと「死亡や重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- 🚫 禁止 指示を守らないと「傷害を折ったり、物的損害を負う可能性が想定される」内容を示しています。
- ① 指示 この表示の欄は「安全上してはいけない行為を表す」内容を示しています。

安全上の注意・警告

●安全に関する重要な内容のものです。お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するために必ずお守りください。
●記載された内容を守らなかったために発生した事故や不具合につきましては責任を負いかねます。



- ・本製品の用途以外では使用しないでください。
・風の強い日や大雨などの荒天時は安全な場所へ移動してください。
・ポールに寄り掛かったり、ベースまたはチェーンに乗ったりしないでください。
・分解、改造をしないでください。

- ・傾斜のある場所や階段などの不安定な場所で使用しないでください。
・火気のそばで使用しないでください。

- ・高温になる場所では保管や使用をしないでください。

- ・ポールの中に異物を入れないでください。

- ・引き出した状態のチェーンに無理な力を加えないでください。

- ・チェーンを引き出した状態で製品を移動しないでください。

- ・ベースを引きずらないでください。

- ・製品の上に物を置かないでください。

- ・ベース全体が完全に接地する水平な場所でお使いください。
・日中でお使いの際は製品が熱くなっている場合があります。手を触れる前に確認してください。

- ・お使いになる前に、ポールがベースにしっかりとセットされているか確認してください。

- ・組立てた状態で製品を移動する際は、ポールを両手で持つて移動してください。

- ・お使いになる際は、引き出したチェーンの長さに余裕がある状態でお使いください。

- ・連結した際には、カラビナがしっかりとセットされているか確認してください。

- ・本製品以外へ連結してお使いになる際は、カラビナがしっかりとセットされる箇所か確認してください。

- ・製品を定期的に点検し、チェーン、ポール、ベースに損傷や異常が無いか確認してください。


- ・製品に損傷や異常が確認された際は、直ちに使用を中止し、弊社担当者または消費者相談室へご連絡ください。

- ・本製品を廃棄される場合、市町村の法令に定める廃棄方法に従って、廃棄してください。

組立方法

① ポールをベースの溝に合わせて差し込みます。

② ポールを矢印の方向に止まるまで回し、
ベースへねじ込みます。



使用方法

チエーンの引き出し方

① くるっとロックを回転させて
チエーンの固定を解除します。

くるっとロックの突起部へ
指をかけて回し、解除して
ください。



② チエーンを引き出し、相手側の連結フックへ
カラビナを引っ掛けます。

- ある程度必要な長さまでゆっくりと引出してください。
- フェンスなど本製品以外へ連結してお使いになる際は、
カラビナがしっかりと掛けられる箇所へお使いください。

③ チエーンの長さを調整し、くるっとロックを
回転させて長さを固定します。

・地面に付かない程度に長さを
調節し、チエーンをポール内部へ
戻してください。

・くるっとロックをチエーンの輪の中へ
通して固定してください。




チエーンの収納の仕方

① くるっとロックを回転させてチエーンの
固定を解除します。

くるっとロックの突起部へ指をかけて回して、
解除してください。

② チエーンをポール内部へ
収納します。

開口部へ斜め上から落とし込む
ように収納してください。



③ くるっとロックを回転させ、
チエーンの輪の中へ通して固定します。

① カラビナごとチエーンがすべてポール内に
入った場合。

- ① ポールを組立時と逆方向に回し、ベースから外す。
- ② 開口部が下になるようにしてポールを逆にして、
チエーンを引き出す。

製品仕様

品番	SU-662-000-0	SU-662-100-6	SU-662-100-8
品名		チエーンスタンド	
規格	アルミチエーン	布拉チエーン(黄)	布拉チエーン(白)
ポール	ステンレス、ポリエチレン、ナイロン		
ベース	ゴム、エラストマー		
チエーン	アルミ(線径φ5mm) 引出し最大長さ:約2.3m	ポリエチレン(線径φ5mm) 引出し最大長さ:約4.3m	
製品寸法		約H860mm×Φ320mm	
製品重量	約5.5kg		約5.4kg

お問い合わせは

TERAMOTO 株式会社テラモト

消費者相談室 TEL 06-6541-3396
受付時間 9:30~12:00、13:00~17:00月曜~金曜(祝日を除く)
ホームページアドレス <http://www.teramoto.co.jp/>
20180111-1-TW