


ご使用方法



1. ご使用の前に、測定センサーが汚れていないか確認する。
※センサー部が汚れていると正確な測定ができません。
よく水洗いをしてからご使用ください。



2. 電源ボタンを押して電源を入れる。
全ての表示が出た後、「-.-%」が点滅し、現在の室温が表示されます。
※電源を入れてから約1分間測定開始しない場合、自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)




3. 測定物をよくかき混ぜ、測定センサーが完全につかるまで入れる。
測定物の塩分濃度・味付判定・温度が表示されます。



4. 電源ボタンを押して電源を切る。
検針部、測定センサー部をよく水で洗い流し、乾いた柔らかい布などで水分をふき取ってください。
※測定開始から約1分後、自動的に電源が切れます。(オートパワーオフ)

■ 測定結果について



■ 塩分濃度 (%) から塩分摂取量 (g) への換算方法

本製品で測定した塩分濃度 (%) と、スープやみそ汁などの液体量を以下の式にあてはめると、塩分摂取量 (g) を計算することができます。

$$\text{液体量 (g)} \times \text{塩分濃度 (\%)} \div 100 = \text{塩分摂取量 (g)}$$

例) 味噌汁 160g で、塩分濃度が 1.3% だった場合
 $160 \times 1.3 \div 100 = 2.08$
塩分摂取量は「2.08g」となります。

故障かな？と思ったら

- 電源が入らない
・電池の向き（極性+・-）を確認してください。
・電池を交換してください。
- 「」（電池マーク）Lo」と表示される
・電池を交換してください。
- 「あつい」と表示され「-.-」が点滅する。
・測定物の温度が 91 ～ 115°C です。
- 「Er 04」と表示される
・測定物の温度が -10°C 以下です。
- 「Er 05」と表示される
・測定物の温度が 116°C 以上です。
- 「Er 01」「Er 02」「Er 03」が表示される
・何らかの異常が起きています。
お客様サポートよりお問い合わせください。
- 塩分濃度の測定結果が明らかにおかしい
・測定センサー部が汚れていませんか？
・測定センサー部が、測定物の容器に触れていませんか？
・測定物の温度は 0 ～ 90°C の範囲ですか？
・粉末や固形物、カレーなどのどろどろした液体は測定できません。
・測定物にトマト、かんきつ類、酢などが含まれる場合は、それらに含まれるイオンにより正常に測定できません。
・油が多く含まれるスープなどは、測定センサー部に油膜ができ、正常に測定できません。

お手入れ方法

本体の汚れは、湿らせて固く絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は台所用中性洗剤を少量含ませた布で拭き取ってください。

- 熱湯・アルコール・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
変色・変形・破損のおそれがあります。
- 水洗いは絶対にしないでください。本体は洗えません。
故障の原因になります。

アフターサービスについて

修理やお取扱いのご相談は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

1. 修理を依頼されるとき

- 「故障かな？と思ったら」をご確認いただいても異常のあるときはご使用を中止し、修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、製品に保証書を添えてお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
なお、製品修理以外の責任はご容赦ください。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって使用できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

2. アフターサービスについてご不明な場合

- お買い上げの販売店または、「ドリテックお客様サポート」よりお問い合わせください。

〒333-0811

埼玉県川口市戸塚2-11-8

URL : <https://www.dretec.co.jp>



仕様

品番 / 品名	EN-908 / 塩分計 「しおぼかるん」
---------	-----------------------

塩分計

測定方式	電気伝導度測定方式
測定範囲	0.3 ～ 1.5%
最小表示	0.1%
被測定物温度	0 ～ 90°C
測定精度	被測定物温度 5 ～ 80°C : ±0.2% その他の範囲 : ±0.4%

温度計

測定範囲	-5 ～ 100°C
最小表示	1°C
測定精度	±1°C

寸法	約 幅 29× 奥行 15× 高さ 180 mm
質量	約 32g (電池を含む)
動作保証 温湿度範囲	0 ～ 40°C 85%RH 以下 (結露なきこと)
検針部耐熱温度	115°C
防水仕様	JIS C 0920 IPX2 ※1
オートパワーオフ	約 1 分
使用電池	リチウム電池 CR2032×1 個
電池寿命	約 1 年 (1 日 6 回使用の場合)
材質	本体 : ABS 樹脂 パネル : PET 検針部 : ポリプロピレン 真鍮 (金メッキ)

※ 製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※1 IPX2 とは、傾斜 15 度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。