


1 仕様内容

マグネットプレート PL




・本体:鉄・SUS・マグネット、・かき取りブラシ:SUS・バンコラン



PL本体

型式	寸法 [mm]					重量 [kg]
	A	B	W	L	H	
PL-1010	100	98	120	120	20	0.8
PL-1520	150	198	170	220		2.2
PL-2030	200	298	220	320		4.5

※φ6穴は紐等の取付用穴として使用ください



かき取りブラシ


2 安全上のご注意

- ① 強い磁界が発生します。
 - ・時計などの精密機械やPC・携帯・磁気カードを近づけると、その機能を損う恐れがあります。
 - ・ペースメーカー使用者は取り扱いわないでください。
- ② 強い磁力を発生します。
 - ・不用意に鋼板などに近づけると、強い吸着力の為に急に引き付けられ、けがをする危険があります。
 - ・周囲や身体の安全に注意して使用してください。

3 使用方法



(使用例)



- ・液温0°Cから75°Cまでの範囲で使用してください。
範囲外の低温もしくは高温で使用しますと磁力が弱まり、場合によっては磁力を失う可能性があります。
- ・使用可能な液体のpH値は8~12 (弱~中アルカリ性)です。
範囲外の液体 (真水、強アルカリ性の液体等) に使用しますと、錆びやアルカリ腐食が発生する恐れがあります。
- ・クーラントタンク・油圧タンクの切削切粉・研削スラッジ除去としてご使用ください。
- ・水平・垂直のどちらでも設置が可能です。

BUNRI

株式会社 ブンリ

- 無断転載・複製を禁じます。 © 2024.5
- この取扱説明書の内容につきましては、将来予告なしに変更することがあります。