

情報名: naxパテ ガンマエコ シリーズ

プライマーレスで高い密着性 ※1
 パテ付け後セッティングタイムなしで強制乾燥が可能
 カーボン60～180(細地)まで番手が揃っており、専用うすめ液もラインナップ
 スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレン等を含まない特化則対応

適応素材		自動車用鋼板、自動車用アルミ板、超高張力鋼板、超高張力鋼板素材 ※1 輸入車や垂鉛目付量の多い鋼板に使用する場合は、密着性確保のため naxメタルプライマー エコの塗装を推奨												
ハードナー		naxパテ ハードナー ブラウン [推奨] naxポリパテ ハードナー(エロー) R												
混合比 (重量比)		<table><tr><td>パテガンマエコ</td><td>ハードナー</td></tr><tr><td>100</td><td>2～3</td></tr></table>				パテガンマエコ	ハードナー	100	2～3					
パテガンマエコ	ハードナー													
100	2～3													
使用工程	下地処理	補修部分と周辺を足付けし(ダブルアクションサンダーP80～P120)、 旧塗膜剥離及びフェザーエッジング、清掃・脱脂を十分に行う												
	(プライマー 塗装)	輸入車や垂鉛目付量の多い鋼板は、密着性を確保するためにnaxメタルプライマーエコを塗装 自動車用鋼板でも直接塗布する場合は密着性が向上するのでプライマー塗装を推奨												
	ポットライフ		<table><tr><td></td><td>20℃</td><td>30℃</td></tr><tr><td>naxパテ ハードナー ブラウン</td><td>13～18分</td><td>4.5～7.5分</td></tr><tr><td>naxポリパテ ハードナー(エロー)R</td><td>8～12分</td><td>4～6分</td></tr></table>		20℃	30℃	naxパテ ハードナー ブラウン	13～18分	4.5～7.5分	naxポリパテ ハードナー(エロー)R	8～12分	4～6分		
		20℃	30℃											
	naxパテ ハードナー ブラウン	13～18分	4.5～7.5分											
naxポリパテ ハードナー(エロー)R	8～12分	4～6分												
パテ付け	主剤と硬化剤は均一になるようヘラで素早く混合、空気が入らないよう注意する 2～3回に分けてヘラでパテ付け (1回目 薄くしごく様に塗布 2～3回目で所定の厚みにする)													
研磨可能 時間	強制乾燥 <table><tr><td>60℃</td><td>5分以上</td></tr></table> (被塗物温度) セッティング不要				60℃	5分以上								
60℃	5分以上													
パテ研ぎ	<table><tr><td></td><td>面だし</td><td>面調整</td><td>フェザーエッジ</td><td>次工程(ブラサフ)</td></tr><tr><td>ペーパー</td><td>P120</td><td>P180</td><td>P240</td><td>足付け研磨後</td></tr></table> * お好みの粘度に調整可能(80、120、180の各主剤はそれぞれ混合可)					面だし	面調整	フェザーエッジ	次工程(ブラサフ)	ペーパー	P120	P180	P240	足付け研磨後
	面だし	面調整	フェザーエッジ	次工程(ブラサフ)										
ペーパー	P120	P180	P240	足付け研磨後										
うすめ液	粘度が高い場合は「naxパテ ガンマエコ専用うすめ液」をパテベースに対して 最大3%まで混入可能													
注意事項	・ハードナーの混合は、多すぎても少なすぎても硬化不良や品質低下の原因となるので注意する ・強制乾燥をすること。スチレンを配合していないため、常温では乾燥が遅くなる ・強制乾燥時は、被塗物温度を60～70℃に保ち、所定の乾燥時間を守ること 急な温度上昇や高温環境はパテの反応が急激に進行し、収縮が大きくなり剥離や割れの原因となる ・パテの乾燥確認はエッジ部で確認する パテ付けしたエッジ部は中心部分に比べ膜厚が薄いため反応が遅くなり乾燥時間が長くなる ・ハードナーは使用後速やかに密栓し、20℃以下で日光の当たらない場所で保管する													
商品構成	[膜 厚] naxパテ ガンマエコ カーボン60 2K 30mm以下 naxパテ ガンマエコ 80(厚付け) 2K 10mm以下 naxパテ ガンマエコ 120(中間) 2K 5mm以下 naxパテ ガンマエコ 180(細地) 2K 2mm以下 naxパテ ハードナー ブラウン 80g naxポリパテ ハードナー (エロー) R 100g naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液 400ml													