

背付き縁台 KBT-90/KBT-120(共用)

この度は本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方でご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大切に保管しておいてください。

品質表示

寸 法/KBT-90 : 幅 900×奥行420×高さ730mm
KBT-120 : 幅 1200×奥行420×高さ730mm
座面の高さ : 400mm

構 造 部 材/金属(アルミニウム)
表 面 加 工/ポリエステル塗装 原 産 国/中国

組み立て上のご注意

- 組み立ては、床に布やカーペットのある場所で行い、商品や床、既存の家具に傷が入らないようにご注意ください。
- 平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
- 各種のネジは仮締めして、組み立て完成後に各部をしっかり締め付けると組み立てやすくなります。
- プラスドライバーをご用意ください。

部品明細

組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

①天板×1 	②脚部×2 穴が大きい方が外側です プラスチックキャップが付いています	③サポートフレーム×1 	④背板×2
⑤背板フレーム×2 	⑥六角ボルトセット×4 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×2 ナット×1 	⑦長ネジ×4 	⑧短ネジ×8 セット内容 六角ボルト×1 ワッシャー×1
		⑨ネジ穴キャップ×4 	スパナ×2 大 小

組み立て順序



- 電動ドライバーはご使用にならないでください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後各箇所をしっかり締め直してください。

1. 脚部とサポートフレームの取り付け

- 脚部のプラスチックキャップが付いている方を上にして、穴の小さい方を向かい合わせに置きます。
 - サポートフレームを②脚部に⑦ネジで仮止めします。
- ※⑦ネジは、取り付け穴にネジ溝を作りながら締めるためのネジですので、取り付け穴はネジよりも小さくなっています。そのために、**取り付ける際には力が必要です**。ネジを取り付け穴に軽く締め込み、徐々に力を入れてしっかり奥まで締め込んでください。

❗
穴の大きい方を本体外側に向けて取り付けください。


上から見た断面図



2. 脚部の取り付け

- 天板を裏返しに置き、組み立てた脚部を①天板のさんに差し込みます。穴をあわせ、④六角ボルトセットで仮止めします。


※六角ボルトを締める際には付属スパナの大、ナットを締める際には小を使用してください。



4. 背板フレームの取り付け

- 本体の裏側から⑤背板フレームを取り付けます。


❗ ストッパーを指で押さえながら差し込みます。



❗ ストッパーが固定されるまで差し込んでください。


3. ネジ穴キャップの取り付け

- 各ボルト、ナット部分を本締めしてから、②脚部の大きい穴に、⑨ネジ穴キャップを差し込んでいきます。



5. 背板を固定します

- 背板を⑧短ネジで本締めします。最後に本体を起し、各部にゆるみのないことを確認して完成です。



消費者窓口 フリーダイヤル

0120-069-060

AM9:00~PM5:30 土・日・祝除く

※故障及びお問い合わせは、お買い求めました販売店までお申し付けください。
※本製品の仕様は改良の為、予告なく変更される事があります。

株式会社 山善 家庭機器事業部 Y.無断複製・転載禁止 21・11