

取扱説明書

モノタロ 防じんマスク DS2 日本製 注文コード: 77568628

このたびは、防じんマスク DS2 日本製をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本書を必ずお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。また、いつでも取り出せる場所に必ず保管してください。

1 安全にお使いいただくために

ここに書かれた注意事項は、人体への危害や財産への損害を未然に防止するための内容です。
いずれも安全にお使いいただくためには重要ですので、必ずお守りください。

ご使用上の注意

【はじめに】 誤った使用方法により人的傷害や製品の破損、その他の物的損害が生じた場合、一切の補償、責任を負いません。
また、本製品の分解・改造・修理は、決して行わないでください。

警告

- 着用前にマスクに異常(面体の変形・破損、ノーズクリップの接着不良、面体内側の汚れ、ゴムバンドの弾性が不足したり、ゴムバンドが切れている、ゴムバンド留め具の接着不良および変形など)がないことを確認してください。異常がある場合は良品と交換してください。
- ヒゲを生やしたまま使用しないでください。漏れが生じます。
- 装着方法に必ず従って着用してください。装着方法を誤ると、漏れが生じ、体を守る危険があります。
- タオルなどを当てた上から使用しないでください。漏れが生じます。
- マスクの着脱は有害な粉じんが発生している場所では行わないでください。
- 使用限度時間(9時間)以上使用しないでください。
- 使用時にマスクに異常があったり、作業に支障をきたすような息苦しさを感じたときは、使用限度時間内であっても新品と交換してください。
- マスクを洗濯しないでください。防じん性能の低下および変形による漏れが生じます。
- 粉じん作業を行う場合には、換気を行ったり、局所排気装置を設置するなどの設備的対策を講じた上で使用してください。
特に労働安全衛生法によって定められた特定粉じん発生源などでは、設備的対策が義務付けられています。
- 本製品を改造しないでください。改造すると密着性が損なわれ、漏れが生じます。
- 1度使用したマスクは再使用しないでください。
- 体調が優れない場合は医師に相談してください。

注意


- 本製品の使用により、アレルギー反応や、環境中の有害物質や発汗のため、発疹、発赤、かゆみなどの症状が人により現れることがあります。
そのような場合は本製品の使用を中止して医師へご相談ください。
- 保管するときは、積み重ねないでください。損傷、変形などの原因になります。

使用範囲


本品は、口と鼻を覆うように顔に取り付けることにより、環境空气中に浮遊している有害な粉じんの呼吸器官からの吸入を抑えるものです。
オイルミストが存在しない作業において、金属のヒューム(熔接ヒュームを含む)を発散する場所や管理温度が0.1mg/m³以下の物質の粉じんを
発散する場所で使用する防じんマスクです。
酸素濃度が18%未満の環境下および有害なガスや有害蒸気の発生している場所では使用できません。
有害物質の種類、温度および酸素濃度が不明な場合は使用できません。
使用範囲の詳細については、厚生労働省基発第0207006号(平成17年2月7日)「防じんマスクの選択、使用等について」に従ってください。
また、除染等業務従事者が使用する際は、厚生労働省告示第468号(平成23年12月22日)に従ってください。

(裏面につづく)

構造



装着方法



保管方法

未使用のマスクは、乾燥した清潔な冷暗所に保管してください。

廃棄方法

マスクに付着した粉じんなどが再飛散しないよう袋などに詰めて、廃棄してください。
そのまま廃棄すると再飛散した粉じんを吸入するおそれがあります。

性能

使用限度時間	9時間
粒子捕集効率	95.0%以上(平均99.0%)
吸気抵抗値	45Pa以下(平均30Pa)
排気抵抗値	45Pa以下(平均30Pa)
吸気抵抗上昇値	220Pa以下
質量	10g以下
二酸化炭素濃度上昇値	0.7%以下
ぬれ抵抗値	45Pa以下

国家検定合格 第TM 号 区分 DS2 型式名称: MONO2022

漏れ率

唇の巾(cm)	鼻根おとがい距離 [※] (cm)	漏れ率(%)
3.5~4.5	10.5~11.5	2.3
3.5~4.5	11.5~12.5	1.2
3.5~4.5	12.5~13.5	1.3
4.5~5.5	10.5~11.5	1.5
4.5~5.5	11.5~12.5	1.2
4.5~5.5	12.5~13.5	2.0
4.5~5.5	13.5~14.5	1.1
5.5~6.5	11.5~12.5	0.5
5.5~6.5	12.5~13.5	0.8
5.5~6.5	13.5~14.5	1.9



株式会社 MonotaRO

<https://www.monotaro.com/>
TEL:0120-443-509

MADE IN JAPAN
作成日 2022.6.27