

アサヒペン

これは便利
ガス抜きキャップ付
特許 No.2941761

今まで密着しなかった
非鉄金属への塗装ができる

メタルプライマー

非鉄金属用下塗り

用途

銅・真鍮・アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ・ブリキなどの非鉄金属（金・銀などは除く）や鉄の下塗り用

ラッカー・油性塗料・水性塗料の上塗りができる。

4 970925 507716



無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積
(1回塗り)

0.5~0.6㎡

乾燥時間

夏期/15~20分
冬期/30~40分

上塗り時間の目安

2時間以上

100ml

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ガス抜きキャップは、必ずキャップに貼っている説明に従って使用して下さい。

商品名 メタルプライマー
品名 ラッカー
成分 合成樹脂（アクリル）、ニトロセルロース、有機溶剤

使用方法

①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等を取ります。さびはサンドペーパーやワイヤーブラシを使って充分に取り除きます。②塗料が乾いてから周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を充分に振り、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをよく噴射の状態、乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。アルミニウムやブリキに塗装する場合は、あらかじめ600~1000のサンドペーパーで研磨します。真鍮に塗る場合は素地を研磨しないで塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑦使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。⑧2時間以上乾燥させてから上塗りします。本品は下塗り用です。必ず上塗りをして下さい。ラッカー系塗料を上塗りする場合は、スプレー塗装して下さい。

用具の手入れ方法 ラッカーうすめ液で洗って下さい。

危険



●引火性あり
●有害性あり

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。
●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第2石油類45ml/危険等級Ⅲ/火気厳禁
合成樹脂クリア塗料 (L-031)

大田区鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎ 06-6934-0300

保管上の注意

1. 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したずらしをしないよう注意して下さい。
2. 中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・販売店員の周辺などの温度が高くなる場所には置かないで下さい。

取扱上の注意

- ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②貴金属・タタラ・金銀・メッキ・クロムメッキ・スズメッキ以外のメッキ、屋外の真鍮、自動車の修繕には適しません。③乾かす水がかかったり、水につかることやいつも湿っているところ、またテーブルの天面や床には適しません。④体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑤取扱いは必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋（ポリ手袋など塗料が浸透しないもの）を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑥有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦塗料を吹き付けるときは、人や物にかけられないよう注意して下さい。⑧容器を逆さにした状態で吹き付けできません。⑨塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑩お水をすす身塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに吹き付け、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑪容器を捨てる際には、キャップに貼っている説明に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはっきり区別して捨てて下さい。⑫容器を落させると中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たった所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：DME

フィルム：プラスチック(PP) ボタン：プラスチック(PE) 日本製
キャップ：プラスチック(PP) 容器：スチール 02-1410