

アルカリ性

塩素系

除菌

アルミ対応

医薬用外劇物に該当しません



発泡洗浄に最適な 除菌のできる洗浄剤

20kg

ニイタカ **SaniPlan**

業務用 食品工場向け 発泡除菌洗浄剤(塩素系)

サニプラン

フォーミング洗浄剤LA

コンベヤラインから食品加工機械の裏側、さらには床や壁まで、あらゆる場所の洗浄・除菌に最適な発泡洗浄機用除菌洗浄剤です。

特長

発泡洗浄用に設計された、きめ細かい泡

泡洗浄機で使用すると、きめ細かい泡状になって、汚れを包み込みます。泡持ちが良いので、汚れや微生物に長く作用し、有効成分による洗浄・除菌効果が最大限発揮されます。

アルミにかかっても大丈夫

コンベヤラインやドアサッシなど、工場内はアルミでできたものがたくさん使われています。本品はアルミを腐食しにくいので、場所を気にせず、どんどん洗浄できます。

※アルミに対する影響は、洗浄条件・洗浄頻度に依存します。原液および高濃度での使用は避け、使用量の目安(3~5%)に従い、ご使用ください。

白色スケールが発生しません

ケイ酸塩を含まないため、ケイ酸塩由来の白色スケールが発生せず、洗浄後の仕上がりも良好です。

PRTR対象物質を含みません

本品は医薬用外劇物に該当しません。また、PRTR対象物質を含みません。排水の規制を気にせずにお使いいただけます。

※排水のpHについてはご注意ください。

コンベヤラインの
洗浄に垂直面(ステンレス板)
に噴射した直後の泡

新処方ですらに泡持ちが良くなりました!

当社従来品

3分後

フォーミング
洗浄剤LA泡がたくさん
残っています

テスト条件: 5%溶液を発泡洗浄機「サニプランフォーマー」で噴射

アルミ製の器具、器材があるところで どんどん使える!



アルミの腐食を抑えて
洗浄・除菌します。
こんな所におすすめです。

コンベヤライン
(アルミ製が多い)

床・壁
(アルミサッシが
近くにある)

使用方法

発泡洗浄

STEP 1 洗剤(原液+水または希釈液)を泡洗浄機に投入する。 	STEP 2 泡洗浄機を使って、対象物に吹き付ける。 	STEP 3 5分以上放置した後、ブラシ・タワシでこすり洗う。 	STEP 4 水道水でよくすすぐ。 
--	---	---	--



推奨 泡洗浄機
サニプラン フォーマーN
(商品コード: 901196)

軽くて持ち運びやすく、
操作もカンタン。
きめ細かい泡が出ます。

⚠ 注意 必ずお守りください。

- ・次のものには使えません。 : 銅合金、真鍮、鉄、スズ、獣毛のハケ
- ・洗浄後はよくすすいでください。
- ・噴霧器、泡洗浄機、定置洗浄機などで使用した後は、装置外部だけでなく、内部のすすぎも十分に行ってください。すすぎが不十分な場合、ノズル部や循環経路に付着物が発生することがあります。
- ・泡洗浄機に投入する場合の使用濃度は、各社機種ごとに異なりますので、機械の使用方法に従ってください。
- ・アルミ製の器具・器材の漬け置き洗浄には使用できません。
- ・原液および高濃度での使用、長時間の使用は避けてください。材質・使用条件によっては腐食する恐れがあります。
- ・使用にあたっては、製品容器に記載の「使用上の注意」と「使用方法」を必ず読んでお使いください。

商品データ

品 名	サニプラン フォーミング洗浄剤LA 20kg
荷 姿	20kg(ポリ容器)
商品外寸	長さ355mm×幅185mm×高さ390mm
商品コード	235401
JANコード	4975657410259

成分表示など

◆液 性	アルカリ性 塩素系
◆成 分	アルカリ剤(水酸化カリウム) 次亜塩素酸ナトリウム 界面活性剤(アルキルアミノオキシド) ホスホノカルボン酸塩
◆使用量の目安	3~5%