

型番：KP-SB613



4 900474 027007

■このキットに含まれるパーツ



- ① アクリル板：1枚
- ② 真ちゅう 皿ネジ M2.6×4mm：4個
- ③ 真ちゅうトラスネジ M2.6×6mm：4個
- ④ 六角スペーサー M2.6×5mm：4個
- ⑤ ゴム足：4個

※Jetson Nano本体は付属していません

・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

・本製品は組立キットまたは半完成品です。製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。

・完成品でない商品の性格上、組み立て後の完璧な性能・品質・安全運用等の保証はできません。完成後はお客様（組立業者）ご自身の責任のもとでご使用ください。


・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていない。また、本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所
〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
TEL: 06-6644-4447 FAX: 06-6644-4448


【“共立プロダクツ”ブランドとは】
当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。
そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。
✉Email: wonderkit@keic.jp
Twitterやblogで応用や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になってください。 共立プロダクツ 検索

■組み立てかた


- ① アクリル板の保護紙をはがします。
※はがしにくい時は水につけるとはがしやすくなります。



アクリル板を上から見て「下面と右面」の、ネジ穴とアクリル板の端の間隔が広い面が上面側になります。組み立ては上面から見た状態で行います。




- ② アクリル板の下から「真ちゅうトラスネジ M2.6×6mm」を通します。



共立プロダクツ
KYOHITSU PRODUCTS

その他・モジュール

第1版 20191107



※Jetson Nano本体は付属していません


Jetson Nano開発者キット用 シンプルアクリルベース

型番：KP-SB613


■概要

「Jetson Nano開発者キット」で使える
シンプルなアクリルベースです。
スペーサーやゴム足など取り付け金具も
付属しています。


- ③ アクリル板の上から「六角スペーサー」を取り付けます。



- ④ 「六角スペーサー」と「Jetson Nano 開発者キット」のネジ穴をおよそ合わせて置き、上から「真ちゅう 皿ニッケル M2.6×4」で固定します。



- ⑤ ゴム足を裏面に4ヶ所に貼りつけて完成です。



【完成見本】

