



他透明樹脂との比較




耐候性評価

○ 促進暴露（サンシャインウェザー） 黄色度



○ 促進暴露 (サンシャインウェザー) 濁度



[SWOM条件]

試験機:スガ試験機社製 サンシャインウェザーメーター S80
 アーク電圧:50V、アーク電流:60A、パネル温度:63℃、
 降雨スプレー時間:12min/60min

耐薬品性評価

試薬液	エクリカ	PC	アクリル
アセトン	×	×	×
メタノール	○	×	×
エタノール	○	○	×
イソプロパノール	○	○	×
テトラヒドロフラン	×	×	×
シクロヘキサノン	×	×	×
メチルエチルケトン	×～○※	×	×
メチルイソブチルケトン	○	×	×
ヘキサン	○	△	△
ガソリン	○	○	△
グリース	○	○	△
潤滑油（エンジンオイル）	○	○	△
石鹼液（中性洗剤）	○	○	○
1N塩酸	○	○	○
1N水酸化Na水溶液	○	○	○

■ 試験条件

環境温度: 23°C

浸漬時間：168時間

確認方法：目視

○ …… 外観変化なし

△ …… 若干の膨潤、変形

× …… 溶解、クラック、欠損

※浸漬直後～12時間経過までは変化なし○。