

# 首裏と両脇の3カ所で即冷却を実感。

LX-3 SPV

## 排熱スパーサー付 ペルチェベストセット

### 【内容物】

- ◆ 3 個式ペルチェ専用ベスト x1
- ◆ 3 個式ペルチェデバイスセット x1  
(ペルチェ式クーラー x3 排熱スパーサー x3  
三股コントローラー付き USB ケーブル x1)

バッテリー  
別売

12h

最大12時間  
稼働



静音で  
場所を選ばない



衣服が  
膨らまない



裏側の金属面で

吸熱&即冷却

最大 **-19℃**



新機能

独自のスパーサーで**排熱用の通気口**を確保!



ペルチェベストの課題点の

**重ね着**をした際に通気口が塞がれ、

**排熱できない問題**を

**通気スパーサー**で解決。

ハーネスや空調ファンなど併用していただけます。

伸縮素材のアジャスターと  
ストレッチ生地で  
幅広いサイズに対応!

ストレッチ素材




胸囲 (平置き採寸)

最小: 40 (80) cm  
最大: 46 (92) cm

FRONT

※ショート丈のため、  
胸衣のサイズズバックは  
ございません。  
脇下で採寸しています



BACK

フリーサイズ  
(ワンサイズ)

ストレッチ生地

アジャスター調節

### 〈当社推奨バッテリー〉

|      |                    |
|------|--------------------|
| 電力容量 | 10,000mAh          |
| 入力定格 | DC5V/2A            |
| 出力定格 | DC5V/2.4A          |
| 接続端子 | USB Type-A         |
| 推奨品  | TL115UK: 多摩電子工業(株) |

※本製品使用時は上記の規格を満たしたバッテリーをご使用ください。上記規格を満たしていないと故障などに繋がる恐れがあります。

※本製品にバッテリーは含まれておりません。

※本製品使用開始時は弱の段階からはじまり、[弱→中→強→最強]の順で段階調節を行います。

※動作時間は満充電時の値です。使用環境により、冷却温度や動作時間が異なる場合がございます。

### 〈当社推奨バッテリー使用時〉


| 調節段階    | 冷却温度<br>※環境温度より | 動作時間  |
|---------|-----------------|-------|
| ●●●● 最強 | 約 -19℃          | 3時間   |
| ●●●○ 強  | 約 -16℃          | 6時間   |
| ●●○○ 中  | 約 -14℃          | 8.5時間 |
| ●○○○ 弱  | 約 -12℃          | 12時間  |

### 使用方法

①ベスト内側の接続部分に、ペルチェを  
溝に合わせてはめ込んでください。



②ペルチェをはめ込んだ  
後、右に回して固定させ  
てください。



③ベスト外側の接続部分  
に、通気スパーサーをは  
め込み、右に回して固定  
させてください。

お問合せ先



リンクサス株式会社  
Linkxas Co., Ltd.

〒大阪府大阪市中央区大手通1-3-5 KT大手通ビル7階  
☎ 06-6585-0620 ✉ support@linkxas.co.jp

