

〔アラウーノ L150シリーズ〕
「オゾンウォーター」



便器内に 除菌*効果のあるオゾン水を 自動で散布します。

設置環境、使用状況により効果は異なります。★オゾン水洗浄30秒後の効果です。(※)

※【試験機関】大阪府立大学 【試験方法】オゾン水で洗浄後、試験片に残存した菌数を測定 【抑制の方法】オゾン水で洗浄 【対象】付着した菌
【試験結果】オゾン水洗浄30秒で99%以上抑制(第20180326-001号)(試験は1種類のみの菌で実施)

除菌効果のあるオゾン水を散布し、 汚れの原因菌を抑制します。

オゾン水は薬品を使わず水から生成。時間が経つと元の水に戻るため環境への負荷が小さく、医療や調理の現場などでも使われています。



操作の手間いらず。 自動でオゾン水を散布します。

退出約3分後にオゾン水を、便器の輪じみが気になる水際部分を中心に自動的に散布します。

注) 洗浄後に毎回オゾン水を散布する機能ではありません。(1日3回程度)。なお、しっかりモード(6時間～8時間に1回、定期的に散布)への切替も可能です。

注) オゾン水散布前は設定にかかわらず、泡が出なくなり水面が下がります。



人の退出を検知して、便ふたが閉まる 水位を下げてオゾン水を散布

衛生面が気になるノズルも オゾン水で自動洗浄します。

便器だけでなく、同時にノズルへの散布も行います。

注) キレイにお使いいただくために、定期的に「オゾンウォーター」ノズルをお掃除してください。





流すたびに、「2種類の泡」と「パワフルな水流」で
しっかりおそうじします。

たっぷりの泡のパワーで
しっかり洗う。

細かい泡が便器内をめぐり、おそうじします。
市販の台所用合成洗剤(中性)を使用し、
使用量は約3ヵ月で約250mL*と少量です。

→P.31



※1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合、使用環境、使用状況により変化します。
●洗浄後、便器内をキレイに保つため3時間経過後、洗剤の泡が残ります。泡が残る時間は洗剤の種類や使用環境によって変わります。洗剤の泡が出ないようにすることも可能です。→P.77


ミリバブルとマイクロバブル

2種類の泡で汚れを落とす。

ミリバブル(直径約5mm)で大きな汚れを除去し、
マイクロバブル(直径約60μm)で残った汚れもしっかり落とします。



ミリバブル



マイクロバブル

勢よく旋回しながら
まんべんなくキレイに。

水流を制御する独自の
形状でぐるりと洗う
「スパイラル水流」。
高い洗浄力を発揮します。



泡と新構造が
「トビハネヨゴレ」をおさええます。

泡のクッションで受け止める「ハネガード」。

ボタン操作などで便座を上げると水が下がり、水面
全体に泡が出現。トビハネをおさえ、床や壁などへの
汚れを抑制します。→P.31

※男性の立ったままの小用を想定した機能です。



フチの立ち上がりで、
外に垂れ出しにくい「タレガード」。


外側に設けられた高さ約3mmの立ち上がりがフチ
をつたって垂れる汚れをおさええます。スコピカ素材
(有機ガラス系)ならではの精密な設計です。



便座と便器の合わせ技で
せき止める「モレガード」。

座って用を足してもスキマから飛び出しにくい仕組み
です。前面から床などへの漏れ出しをおさええます。

○図は蓋座時(蓋座した時は便座が通常より約5mm下がります。)
●角度や勢いによって外に漏れる場合があります。






水アカをはじくスゴピカ素材(有機ガラス系)。
汚れがつきにくく、しかも丈夫です。

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が
固着しにくい。

スゴピカ素材は、ぬめりや黒ずみの原因となる
水アカがつきにくいので、汚れがたまりにくく
いつもピカピカ。

※水垢や水質によっては水面の輪じみ汚れ(ピンク色などの色の付いた汚れ)が発生する場合があります。水流の届かないフチ部分は日常的なふき掃除が必要です。



「割れ」や「ヒビ」だけでなく、
「キズ」にも強い。

水族館の水槽や航空機
の窓などにも使用。
細かい傷がつきにくく、
ブラシ掃除も可能です。

※研磨剤入りのブラシや研磨剤入りの
洗剤はお使いいただけません。PP製
トイレブラシ、中性トイレ用洗剤をご
使用ください。



スキマレスなので、お掃除しやすい。

陶器ではできなかった設計で、便座と便器のスキマに
汚れが入り込まない形状を実現。汚れても一気に
ふき取れます。



当社従来品(陶器製)

アラウーノ L150シリーズ
スゴピカ素材(有機ガラス系)

おそうじのしやすさにこだわり、
汚れが入りやすいスキマを減らしました。

スムーズにふける
凸凹の少ない形状。

スキマや段差がほとんどないので
ふき掃除がラクラク。
タンクのないコンパクトな形状は、
奥まで手が届きやすく、お掃除が
スピーディーに。

こんなところも
スキマレス設計。

汚れのとりにくい便座の
合わせ部[®]をスキマのない
設計にすることで、
お掃除がラクにできます。

※便座の内周および外周の一部



合わせ目も凸凹がなくサッとふける

「フチ裏」もサッと
ひとふきでキレイに。

手が届きにくく、掃除しにくかった
フチ裏を「ひとふき形状」に。
サッとふくだけで
ラクにお掃除できます。



ターントラップ方式



少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。

パナソニック独自の排水方式で
少量の水で、勢いよく流す。

排水路にたまった水を一気に排出する
「ターントラップ方式」で、少ない水量でしっかり洗浄します。



少ない水量で効率よく流すので、
洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの
気になりにくい音量に^{※4}。

※4 水圧0.196MPa(2kgf/cm²) (流動時)、便座・便ふたを閉じた状態で当社規定位置(便座前方高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

しっかり流しても、
従来よりも約40%節水。

水を効率的に使うことで、大幅に節水。
毎月の水道代も減らすことができます。→P.31

■1回あたりの使用水量比較



従来便器(サイホン便器)
約70dB(A)
騒々しい街頭くらい

アラウーノ L150シリーズ
約55dB(A)^{※4}
通常の話し声くらい

停電対応



万一の際も安心。
停電時にも、水を流すことができます。給排水対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットし、
本体上部にあるスイッチを押すだけで、
排水に加え、給水も可能になりました。

※使用回数目安約90回(アルカリ乾電池1本あたり)
※断水の場合はバケツなどで水の補充が必要です。ボタンで排水のみ可能です。



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます(給水はバケツなどでの補充が必要です)。



※写真はS160シリーズです。

停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。

本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てな
ことなく、すぐに
対応できます。



※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、通電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。