



アラウーノアプリ 機能一覧

	お好み 設定	エネルギー モニタ	お手入れ モニタ	探便モード (超低位)	お通じ モニタ	みまもり モニタ
L150	●	●	●	●	●	●
S160	▲※1	—	●	●	▲※2	●

※1 共通設定のみ対応。個人別の設定はできません。
※2 便の状態の記録のみ対応(手入力)。大洗淨の自動記録はできません。
※ L150シリーズとはアプリ機能が一部異なります。

注)タイプ1のみに対応

少ない水で一気に流しきるので、
節水ができます。


パナソニック独自の排水方式で
少量の水で、勢よく流す。

排水路にたまった水を一気に排出する
「ターントラップ方式」で、
少ない水量でしっかり洗浄します。



いつも通り使って、年間約4,000円※1節水。

2000年頃のトイレよりも使用する水量を、約39%削減します。



※1 ハネガード使用の場合、アラウーノ S160シリーズは年間約3,500円節約できます。

※1 水通代は1990年頃のトイレ、2000年頃のトイレとの比較。男性2人、女性2人の4人家族が1日16回(大4回、小12回)、365日使用した場合で計算。ハネガード使用の場合、1日16回(大4回+小6回+小1回(ハネガード使用)6回)で計算。■算出基準料金(税込)上水道/下水道料金目安単価265円/㎡(一社)日本バルブ工業会より ※2 泡洗浄後、3時間以内であれば約1.2リットルまたは約0.9リットルは使用しません。 ※3 水圧0.2MPa(流動時)の場合、その他当社基準に基づき測定。 ※4 水圧0.196MPa(2kgf/㎡)(流動時)、便座・便口を閉じた状態で当社規定位置(便座前方面高さ1.5m)での測定。洗浄音は洗浄時に連続的に発生している音を表します。

勢よく流すのに、
洗浄音も気になりにくい。※4

少ない水量で効率よく流すので、
洗浄音は従来に比べ、話し声レベルの
気になりにくい音量に。

従来便器(サイホン便器)
約70dB(A)
騒々しい街頭くらい

アラウーノ S160シリーズ
約55dB(A)※4
通常の話し声くらい

スマートフォンとの連携で
ここまで便利に、快適に。

忘れがちなお手入れ時期を
ご案内する「お手入れモニタ」。

フィルターやノズルなどの
お手入れ時期をお知らせします。
洗剤の補充タイミングも
通知します。

- 1 洗剤タンク
- 2 洗浄ノズル
- 3 リモコン電池
- 4 脱臭フィルター




家族の暮らしをみまもる
「みまもりモニタ」。

離れて暮らす家族のトイレや、
自宅のトイレの使用状況を
確認できます。

みまもり対象とするトイレの登録、
変更などの設定
直近の使用時刻を表示
使用履歴の表示※3

アプリの画面には当日・前日2日間の使用
状況が表示されます。

※3 画面と大洗淨・小洗淨を使用履歴として画面に表示します。



日々のお通じ記録ができる
「お通じモニタ」。

便の状態が記録でき、月毎に
一覧で確認可能。継続的な体調
管理にお役立ていただけます。

便器洗浄の設定などを
登録できる「お好み設定」。

スマートフォンで洗浄開始時間や
クローズ洗浄モードなどを
設定できます。

水位を下げて探便しやすく。
「探便モード」。

低い水位で便の水没を抑制。
健康診断などの探便時に
便利な機能です。

アラウーノアプリのご利用については、P.28に掲載しておりますので必ずお読みください。

停電対応



万一の際も安心。

停電時にも、水を流すことができます。 排水のみ対応

乾電池を使ってボタンで洗浄できる。

9Vアルカリ乾電池(別売)をセットして
本体上部にあるスイッチを押せば、排水ができます。
排水後はバケツなどで水の補充が必要です。

※ボタンで排水のみ可能です。
※使用回数の目安:約100回(アルカリ乾電池1本あたり)



もし電池がなくても、
手動のハンドルで排水できる。

停電時はサイド
カバー内にある手動
ハンドルを回して、
流すことができます。

※断水時でも排水できます(給水
はバケツなどでの補充が必要で
す)。



停電時に使う電池を便器本体の中で
保管できる。

本体上部のケースに
電池を収納できます。
もしもの時も慌てな
ことなく、すぐに
対応できます。

※定期的に電池残量をご確認ください。
※電池は、過電状態とは逆向きに
差し込み、収納します。




アラウーノ S160シリーズ 主な特性と機能

操作性



ボタンを押すと水位が下がり、
「ハネガード(泡のクッション)」が作動。

泡のクッションで受け止めて、
トビハネヨゴレをおさえる「ハネガード」。
ワンボタンで水面全体に泡が現れます。
外への垂れ出しや漏れ出しをおさえる便器との合わせ技で、
床や壁などへの汚れを抑制します。



タイプ1 ●便座開閉ボタンを押すと
タイプ2 ●ハネ抑制ボタンを押すと

●水位が下がり

●泡が出てくる※

ワンボタンで
作動します。

タイプ1

便座開閉ボタン

タイプ2

ハネ抑制ボタン

※効果は使用状況によって異なります。直接飛び散る汚れは抑制できません。
※出荷時の標準設定では、大洗浄後3時間(泡が残っている間)は便座開閉ボタンまたはハネ抑制ボタン
を押しても泡が出ません(水位のみ下がります)。ハネ抑制モードを設定すると、泡投入のために同時に
約0.5Lの水を使用します。泡を発生させるためには、市販の台所用合成洗剤(中性)か、アラウーノ
用洗剤補充液が必要です。



トイレインテリアにもなじみやすい、
スティックリモコンをご用意。

空間に合わせてすっきりとしたシンプルなデザイン。
空間イメージに合わせてお選びいただける
ホワイトとブラックを用意しました。

●赤外線式のリモコンです。壁や天井の色が黒や濃い色の場合、
リモコンの番号が本体に届かないことがあります。
●裏面にボタンはありません。



設置イメージ

操作性



市販の台所用合成洗剤(中性)でOK。
おすすめの洗剤情報をWEBサイトで紹介しています。



洗剤補充は、上部からタンクを外して
ボタンを押すだけ。^{※1}

本体上部のトップカバーを開けてタンクを取り出し、
補充する簡単仕様。
洗剤の使用量も従来のブラシ掃除の
約半分で済みます。^{※2}

〈洗剤補充の目安〉

約3か月に1回(洗剤タンク容量:約250mL)

1日あたり大(0.3mL)4回、ハネガード(0.2mL)6回使用した場合。



使用環境、使用状況により変化します。

※自動便器洗浄時、泡が出る設定の場合は大小にかかわらず泡が出ます。

アラウーノ用洗浄補充液もご用意。

アラウーノフォーム ナチュラルフローラル(香り付き)

アラウーノフォーム(無香)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

※1 補充後は、本体の洗剤開始ボタンを押してください。

※2 約25mL/回の洗剤で週2回お掃除の場合。詳しくはQ&A→P.77、ご注意→P.82

※トイレ用洗剤は、入れないでください。


節電性能



1990年頃のトイレより、消費電力量を約49%^{※1}カット。
年間、約5,200円^{※1,2}も節電します。

パナソニックの省エネ家電技術が搭載され、消費電力量をしっかりとカット。
エコモードや保温切タイマー(4・6・8時間)を設定すれば、
さらにムダを減らせます。

電気料金比較



※1 1990年頃の当社温水洗浄便座(DL-C55)との比較。
※2 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合。おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回とし、便座部は季節別、温水部は年平均で算出。エコモードでの消費電力量は、当社基準(省エネ法2012年度基準の測定条件を参考)。■算出基準料金(税込):電力料金目安単価31円/kWh(2022年12月改定)。(公社)全国家電電気製品公正取引協議会
※3 設定温度約30℃

お手入れ&安全性



おそうじしやすい「ステンレスノズル」
&さまざまな洗浄機能。


汚れがつきにくいステンレスノズルは、
内部で洗浄口が切り替わる「クリーンスライド設計」。
使わない洗浄口をしっかり保護します。
さまざまな水流で、いつでもこちよく使えます。

おしり(パワー)洗浄



気泡を含んだ脈動流で、しっかりと
洗い流します。シャワーの飛び
散りをおさえ、使用水量も削減。

リズム洗浄



強弱を繰り返し、
排便を促進します。

ビデ洗浄



ソフトシャワーで
やさしく洗います。

おそうじしやすい水位に
変更できます。

ワンボタンで水位を約3cm下げられ、
輪じみができやすい水際部分のおそうじもラクに。
リモコンはおそうじ関連の機能を1カ所に集めたわかりやすいデザインです。



※タイプ1のスティックリモコンの場合は、「ノズル掃除」「ノズル無電」を同時に長押し(2秒)することで水位
を下げられます。

「チャイルドロック」
機能搭載。

長押しするだけのカンタン操作で、
子どもに触られないボタンの操作を無効に。



※写真はフラットリモコンタイプ1の場合。
スティックリモコンは、「おしり」と「ビデ」を同時に長押し(2秒)することでロックできます。

座りやすさを追求した
「ヒップラック便座」。

おしりにそうカタチを追求した便座。
長時間の使用でも疲れにくい[※]形状です。



※個人差があります。