


はかり付ストレッチャー

# DP-7300PW (風袋表示タイプ・検定品)

救急、病棟、透析室、介護施設に…



重症者や寝たきり患者の体重測定、透析時の正確な計量に。

**安心**


**簡単**

**正確**

## ベッドからの移動が安心

ストレッチャー本体をベッドと重ねることが  
できますので、ベッドからの移乗を安全に行えます。  
また重ねた分、移動距離も短くなりますので、  
ご本人・介護者ともに負担が少なく済みます。

すきまがないから安心！



4脚だとベッドに  
くっつけられません。

## 操作がかんたん


ハンドル操作でかんたんに昇降させることができます。  
ブレーキは四輪トータルロックブレーキ方式。  
キャスターには方向規制がついており、直進するとき  
に便利です。

## 表示が正確

ストレッチャーに計量機能を搭載し、  
ひょう量160kg、目量100gで表示が可能です。  
(拡張表示使用時20g)

## 価格とオプションいろいろ

豊富なオプションでより使いやすく。



◆DP-7300PW  
(風袋表示タイプ・検定品)  
¥1,012,000(税込)



◆マクラ  
¥7,700(税込)



◆ボンベ受け  
¥13,200(税込)



◆アンダーバッグ  
¥7,260(税込)



◆固定脚  
¥33,000(税込)



◆ガートル架  
¥6,600(税込)

## その他の特長

- ◆外付けプリンタを標準装備、質量(体重)値を記録に残せます。
- ◆大きな面構造のてすり(サイドレール)付で移動時も安心です。
- ◆マクラ、ガートル架、ボンベ取付台、アンダーバッグ、固定脚を  
オプションにてご用意。
- ◆電源は電池またはACアダプタの2Way仕様、電池寿命は連続  
600時間の省エネ設計です。

品番	DP-7300PW(風袋表示タイプ)
検定	検定品
ひょう量	160kg
目量	100g(拡張表示20g)
表示サイズ	22(H)×12(W)mm(2段表示)
外形寸法	650(W)×2025(D)×610~1010(H)mm
製品自重	約82kg
機能	風袋引き(ワンタッチ・プリセット)、電源オートオフ、時計、プリンタ印字、表示固定、 拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制、風袋値表示
電源(指示計)	単1型乾電池4本(付属)、またはACアダプタ(付属)
電源(プリンタ)	充電式バッテリー(付属)、ACアダプタ(付属)
電池寿命	指示計:連続約600時間(アルカリ電池使用時)
印字内容	日付、時刻、質量(体重)値、風袋値
バーコード	4979916831212
オプション	マクラ、ガートル架、ボンベ受け、アンダーバッグ、固定脚

\*電池寿命は乾電池メーカー型式や保存状態により異なります。

信頼・技術・創造

# 大和製衡株式会社

本社営業 〒673-8688 兵庫県明石市茶園場町5番22号 TEL.078-918-6540  
 東日本支店 〒1105-0013 東京都港区浜松町1丁目22番5号 KDX浜松町センタービル4階 TEL.03-5776-3123  
 中日本支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5丁目27番14号 朝日生命名古屋栄ビル5階 TEL.052-238-5731  
 東北オフィス 〒020-0034 岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号 盛岡駅前通ビル4階 TEL.019-619-3340  
 北関東オフィス 〒350-0822 埼玉県川越市大字山田1888番地1 盛岡駅前通ビル4階 TEL.049-215-3122  
 千葉営業所 〒264-0025 千葉県若葉区都賀4丁目8番18号 ショー・エム都賀1階 TEL.043-214-3920  
 九州営業所 〒810-0044 福岡市中央区六本松2丁目12番25号 ベルヴィ六本松6階 TEL.092-577-1591  
 営業時間外緊急技術相談窓口 TEL.078-918-6168

URL: www.yamato-scale.co.jp