

リチウムイオンバッテリー式業務用（屋内用）

高効率・高出力

カーボンブラシレスバキュームモーターを採用

ホコリやゴミをパワフルに吸引します。



抗菌

4つの運転モード

【エコモード】

【ノーマルモード】

【パワーモード】

【フルパワーモード】

の4段階

清潔に使える
抗菌^{*1}ハンドル

^{*1}

- 試験機関：（一財）ボークン品質評価機構
- 試験方法：フィルム密着法
- 抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用
- 試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）

計量設計

軽快に作業でき、長時間の
作業や持ち運びも楽々。

ドライカーボンパイプ採用

ハンドルデザインやバッテリー位置などの
工夫により、手首や腕への負担を軽減。

紙バッグ不要の サイクロン式

ゴミ捨てやお手入れも
簡単です。

サイクロン式大容量

紙バッグ不要のダストカップ。
ダストカップや高性能プリーツフィルターは
水洗いもできて衛生的。



特長



スピアー サイクロン プロ

品番	税抜価格(1台)
E-219	オープン

- サイズ 幅224×奥行227×高さ1058mm
 - 重 量 1.6kg（バッテリー含む）
 - 集塵方式 遠心分離サイクロン高性能ブリーフフィルター付
 - ダストカップ容量 0.5L
 - 電源方式 充電式
 - バッテリー リチウムイオンバッテリー DC25.2V 2500mAh
 - 満充電時の運転可能時間 最大63分（エコモード時）
 - 必要充電時間 100分※4
 - 充電器 AC100V 50/60Hz 共用
- 備考：●性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますのであらかじめご了承ください。
●本商品は電気用品安全法（PSE）の対象商品です。同法の定めにより適切に設計・検査されています。
※4 周囲温度・使用時間などご使用条件により、最大約120分かかる場合があります。

●付属品	
スピアーサイクロンプロ リチウムバッテリー	スピアーサイクロンプロ リチウムバッテリー充電器
品番 税抜価格(1個) 梱包数	品番 税抜価格(1個) 梱包数
E-219-4 オープン 1個	E-219-5 オープン 1個
●JAN コード 4903180196586	●JAN コード 4903180196593



●選択付属品（別売）

スピアーサイクロンプロ はたきノズル	スピアーサイクロンプロ パワーヘッド	スピアーサイクロンプロ 布団掃除ヘッド
品番 税抜価格(1個) 梱包数	品番 税抜価格(1個) 梱包数	品番 税抜価格(1個) 梱包数
E-219-3 オープン 1個	E-219-1 オープン 1個	E-219-2 オープン 1個
●JAN コード 4903180196579	●JAN コード 490318019655	●JAN コード 4903180196562



- ※1 ●試験機関：（一財）ボークン品質評価機構
●試験方法：フィルム密着法
●抗菌方法：無機系抗菌剤を樹脂に使用
●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）
- ※2 ●試験機関：（一財）ボークン品質評価機構
●試験方法：密着吸収法
●抗菌方法：抗菌剤を含浸
●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）
- ※3 ●試験機関：（一財）ボークン品質評価機構
●試験方法：密着吸収法
●抗菌方法：抗菌剤を含浸
●試験結果（抗菌効果）：抗菌活性値2.0以上（抗菌効果あり）

CONDOR
Trust of the Quality

山崎産業株式会社
http://www.yamazaki-sangyo.co.jp

第二営業本部 〒136-0075 東京都江東区新砂1-13-5
（業務用品事業） 山崎産業東京総合センタービル4F
TEL: (03) 5677-3402 FAX: (03) 5677-3406

商品に関するお問い合わせは
カスタマーサービスセンター (9:00~12:00 13:00~17:00 土・日・祝日を除く)

0120-941-239 FAX (03) 5677-3406

メールアドレス info2@yamazaki-sangyo.co.jp

◎商品仕様及び価格は改良のため、予告なく変更することがあります。
◎ご紹介する商品は印刷のため、お手もとに届く商品とは多少色味が異なる場合があります。
（内容は2021年7月現在のものです。）

ISO14001 認証取得
登録範囲：本社・製品開発本部・生産本部
栃木工場・伊丹工場・岡山工場

ISO9001 認証取得
登録範囲：栃木工場・伊丹工場・岡山工場



◎価格は、税抜き価格で表示しています。

●お問い合わせは