




水糸受け(120-200巾用)



- 用途** ▶ アルミ貫定規用 水糸受け。
(貫板にも使えます)
- 特長** ▶ 遣り方・墨出し作業の効率UP!
(基礎幅200mmまでの中心振り分けが可能です。)
- ▶ ネジで固定するだけで簡単にセットできます。
- ▶ 貫板2枚重ねでも取付簡単!



【目盛表記=0, 30, 40, 50, 60, 67.5, 75, 80, 90, 100】
【溝のみ(目盛表記なし)=35, 45, 85, 95】

品名	水糸受け(120-200巾用)
品番	8205744
入数	10
材質	亜鉛鋼板(塗装仕様:アイボリー色)

おおがね巻尺 マキガネ




- 用途** ▶ 矩出しが1人で簡単にできる巻尺。
- 特長** ▶ 歯車に案内されて2本のテープがいつも同じ寸法に引き出される。
- ▶ コンパクトで持ち運びも便利。
- ▶ 錆びにくいステンレス巻尺テープ。
- ▶ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付。

⚠ 注意

- ・ステンステープを引き出すときは、ストッパーを押しながら2本同時に引き出し、片方ずつ引っ張ることのないようにして下さい。
- ・テープを巻き取るときはゆっくり巻いて下さい。早く巻くとテープが暴れ、痛める原因になります。
- ・内部に石や土の汚れ等が入りますと故障の原因になります。巻き戻す際に少しでも引っ掛かりがありましたら、一旦少し引き出して異物の噛み込みを解消してから巻き戻して下さい。

使用方法



- 貫(ヌキ)の基準位置に釘を2本打つ。
- テープ先端の丸フックをそれぞれ釘にかけてテープがたるまないように張り「マキガネ」の中心に合わせて貫に仮墨①をする。
- フックを釘に掛けたまま反転移動し反対側貫にも同じ要領で仮墨②をする。



- 図の実線は、互いに直角になっている③のように仮墨を必要位置まで貫のうえでそれぞれ同寸法移動すればこれを求める線である。

品名	おおがね巻尺 マキガネ
品番	8206712
サイズ	144×322×24mm
重量	1.5kg
テープ長	10間(18m)

NSP
イチ推し
商品

NSP
型枠
(45mm)

K R
型枠
(50mm)

巾止
金具
(セリレーサー)

段積

一体
打ち

天端
出し

ベース枠
スパーサー

通り
出し

アンカー
固定

固定
金具

遣り
方

型枠
関連

剥離剤

基礎関連
養生

基礎化粧
(巾木)

工具・
電動
工具類

地盤
その他

安全
衛生

測量
機器