

仕上げカアツブ

# フロントガラスリペアキット

## クリア☆スター

可視光硬化タイプ

### オールマイティデラックス

CSA-DX (UVカットガラス対応)



日本向けに開発されたオリジナルキット。特に今からガラスリペアを始める方にオススメです。

| 品番     | 品名                  | 品番     | 品名             |
|--------|---------------------|--------|----------------|
| CSA-01 | 浸透レジン(オレンジラベル)      | CSA-13 | 大型インジェクターポンプ   |
| CSA-02 | ビットレジン(仕上用)(ミドリラベル) | CSA-14 | 可視光ランプ一式       |
| CSA-04 | 粘着シール&台座セット(24枚)    | CSA-15 | ランプ用シガレットアダプター |
| CSA-06 | 透明フィルム(24枚)         | CSA-16 | ドリルキット(替刃2本付)  |
| CSA-07 | 透明ホース(2本)           | CSA-17 | ビットポリリッシャー     |
| CSA-08 | コンパウンド              | CSA-19 | 遮光用アルミテープ(24枚) |
| CSA-10 | フローレギュレーター          | CSA-20 | 遮光フィルム         |
| CSA-11 | キュアガード              | CSA-98 | 取扱説明DVD        |
| CSA-12 | カーバイトチップブローブ        |        |                |



オールマイティは、レジン硬化時に発生するキズ先端部の「ヒケ」を防止して、従来品より完成度高く仕上げます。

### オールマイティ RS24 CSA-RS24

オールマイティデラックス用補充キット。



| 品番     | 品名                  |
|--------|---------------------|
| CSA-01 | 浸透レジン(オレンジラベル)      |
| CSA-02 | ビットレジン(仕上用)(ミドリラベル) |
| CSA-04 | 粘着シール&台座セット(24枚)    |
| CSA-06 | 透明フィルム(24枚)         |
| CSA-07 | 透明ホース(1本)           |
| CSA-08 | コンパウンド              |
| CSA-10 | フローレギュレーター          |
| CSA-19 | 遮光用アルミテープ(24枚)      |

### 紫外線(UV)硬化タイプ

※UVカットガラスには不適合です。

#### UV硬化型フルキット

CS03 (UV-24CFD)



| 品番     | 品名                  |
|--------|---------------------|
| CS06R  | UV硬化レジン 赤ラベル        |
| CS06B  | クラックファイラーUVレジン 青ラベル |
| CS09   | UVランプ一式             |
| CSA-04 | 粘着シール&台座セット(24枚)    |
| CSA-06 | 透明フィルム(24枚)         |
| CSA-07 | 透明ホース(2本)           |
| CSA-08 | コンパウンド              |
| CSA-10 | フローレギュレーター          |
| CSA-12 | カーバイトチップブローブ        |
| CSA-13 | 大型インジェクターポンプ        |
| CSA-15 | ランプ用シガレットアダプター      |
| CSA-16 | ドリルキット(替刃2本付)       |
| CSA-20 | 遮光フィルム              |
| CSA-98 | 取扱説明DVD             |

#### UV硬化型スタンダードタイプ

CS04 (UV-24)




| 品番     | 品名               |
|--------|------------------|
| CS06R  | UV硬化レジン 赤ラベル     |
| CS09   | UVランプ一式          |
| CSA-04 | 粘着シール&台座セット(24枚) |
| CSA-06 | 透明フィルム(24枚)      |
| CSA-07 | 透明ホース(2本)        |
| CSA-08 | コンパウンド           |
| CSA-10 | フローレギュレーター       |
| CSA-12 | カーバイトチップブローブ     |
| CSA-13 | 大型インジェクターポンプ     |
| CSA-15 | ランプ用シガレットアダプター   |
| CSA-98 | 取扱説明DVD          |

#### 補充キット SVR-24

CS05R 赤レジン入り・CS05B 青レジン入り



| 品番             | 品名                                  |
|----------------|-------------------------------------|
| CS06R or CS06B | UV硬化レジン 赤ラベル or クラックファイラーUVレジン 青ラベル |
| CSA-04         | 粘着シール&台座セット(24枚)                    |
| CSA-06         | 透明フィルム(24枚)                         |
| CSA-07         | 透明ホース(1本)                           |
| CSA-08         | コンパウンド                              |
| CSA-10         | フローレギュレーター                          |



# クリア☆スター ウインドリペア パーツカタログ

## 共用パーツ

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p><b>粘着シール&amp;台座セット</b> (各25枚)<br/>[CSA-04]<br/>傷の衝撃点の位置決めとレジンを注入するためのパーツ</p> |  <p><b>ランプ用シガレットアダプター</b> (12V)<br/>[CSA-15]<br/>可視光ランプ・UVランプをシガーソケット (12V) からつなぐときに使用<br/>注意：＋－を確認して接続してください</p> |  |
|  <p><b>粘着シール&amp;台座セット</b> (各10枚)<br/>[CSA-04A]<br/>CSA-04の各10枚入りミニセット</p>       |  <p><b>ドリルキット</b> (替刃2本付)<br/>[CSA-16]<br/>レジン液が入っていかないような傷に穴をあけるためのドリル</p>                                       |  |
|  <p><b>粘着シール</b> (25枚)<br/>[CSA-05A]<br/>台座の注入口が傷の中心になるよう、目印にするシール</p>           |  <p><b>ドリル用替刃</b> (5本)<br/>[CSA-16A]<br/>ドリルの替刃</p>   |  |
|  <p><b>台座</b> (25個)<br/>[CSA-05B]<br/>レジンを注入するための台座</p>                          |  <p><b>ドリル用シガレットアダプター</b> (12V)<br/>[CSA-16C]<br/>ドリル用12V電源コード</p>  |  |
|  <p><b>透明フィルム</b> (24枚)<br/>[CSA-06]<br/>仕上げ作業時、レジンを一滴落とした上に貼り付けるフィルム</p>        |  <p><b>遮光フィルム</b><br/>[CSA-20]<br/>補修箇所全体を遮光するためのシート</p>  |  |
|  <p><b>透明ホース</b><br/>[CSA-07]<br/>フローレギュレーターとインジェクターポンプ連結用 (78cm)</p>          | <h3>紫外線 (UV)<br/>硬化型用パーツ</h3>  |  |
|  <p><b>コンパウンド</b><br/>[CSA-08]<br/>仕上げ時、傷口に固めたレジんに光沢を出すための研磨剤</p>              |  |  |
|  <p><b>フローレギュレーター</b><br/>[CSA-10]<br/>台座の注入口に差し込み、ホースへのレジンの逆流を防ぐもの</p>        |  |  |
|  <p><b>カーバイトチッププローブ</b><br/>[CSA-12]<br/>傷口のガラス粒子・破片を取り除くなど損傷箇所のクリーニング用</p>    |  |  |
|  <p><b>大型インジェクターポンプ</b><br/>[CSA-13]<br/>真空引き、加圧作業に使用</p>                      |  <p><b>UV硬化レジン赤ラベル</b> (14ml)<br/>[CS06R]<br/>粘度の高いレジン液。丸い傷や仕上げ時のくぼみの補修に使用</p>                                  |  |
|  <p><b>大型インジェクターポンプ用バルブ</b><br/>[CSA-13A]<br/>インジェクターポンプ先端の切り替えバルブ</p>         |  <p><b>クラックフィラーUVレジン青ラベル</b> (14ml)<br/>[CS06B]<br/>粘度の低いレジン液。寒冷時や、縁キズに用いる</p>                                  |  |
|  <p><b>ポンプ用パッキン</b><br/>[CSA-13B]<br/>大型インジェクターポンプ用ゴムパッキン</p>                  |  <p><b>UVランプ式</b><br/>[CS09]<br/>UVレジンを固める紫外線ランプ</p>  |  |
|  |  <p><b>UVランプ用蛍光管</b><br/>[CS21]<br/>UVランプの取り替え用蛍光管</p>  |  |

## オールマイティ用 パーツ

|  |
|--|
|  <p><b>浸透レジン</b> (14ml)<br/>[CSA-01]<br/>オレンジラベル<br/>キズの内部に浸透させるための液<br/>注意：可視光で硬化するので、浸透するまで光線を遮断してください (G-65)</p> |
|  <p><b>ピットレジン</b> (7ml)<br/>[CSA-02]<br/>ミドリラベル<br/>仕上げ時、衝撃点の傷口を平らに埋めるための液 (G-370)</p>                              |
|  <p><b>キュアガード</b><br/>[CSA-11]<br/>フローレギュレーターの上にかぶせ、浸透レジンへの可視光を遮光するもの</p>   |
|  <p><b>可視光ランプ式</b><br/>[CSA-14]<br/>浸透レジン・ピットレジンを硬化させるためのランプ</p>   |
|  <p><b>可視光ランプ用蛍光管</b><br/>[CSA-14A]<br/>可視光ランプの取り替え用蛍光管</p>   |
|  <p><b>ピットポリッシャー</b><br/>[CSA-17]<br/>仕上げ時、コンパウンドをつけて補修した傷口を磨く</p>  |
|  <p><b>遮光用アルミテープ</b> (24枚)<br/>[CSA-19]<br/>フロントガラスの社内側から貼り付け、補修部を遮光するシール</p>                                     |

※予告なく商品の一部を改良することがございますが、予めご了承願います。

■輸入総発売元

**LeakLab  
Japan**

株式会社リークラボ・ジャパン  
(旧: 株式会社 真洋商會)  
〒552-0002 大阪市港区市岡元町3丁目3番21号  
TEL.06-6582-5497 FAX.06-6582-5495  
http://www.leaklab-japan.com

■代理店