

手軽に素早く～手軽な4段階

PURISOO+ 使用方法



モジュールフィルターを組立てて



ボトルに装着、下のキャップ閉じて



水に入れてポンピング～



フタを開けたらすぐ飲みます！



みんなのそばに今すぐ必要な、

PURISOO+があります！



[さらに衛生的に]

- ・交換可能な過フィルターの適用によりさらに効果的な浄水が可能
- ・ボトル内部に汚染水が絶対に入らず内部を衛生的に維持可能
- ・モジュール型フィルターを外部で交換することで2次汚染発生を防止
- ・発生可能な汚染からボトル内部の浄水の保護が可能

[人間工学的なデザインを適用]

- ・アフォーダンスデザインを基に容易なグリップを持った2 in 1ポンプグリップ設計
- ・老若男女誰でも手軽にポンピング可能なユニバーサルデザインを適用
- ・浅い水の浄水はもちろん、水の深さと距離に関係なく浄水できるよう長い延長ホースの提供が可能
(Double Full & Basic Full 商品購入時に提供)

PURISOO+ 製品の仕様

大きさ	77 x 269 mm (3 x 10.8 inch)
重さ	374g (13.1oz) (フィルターを除く)
容量	400ml (13.5oz)
使用適正水温	5~50℃ (41~122°F)
材質	PP, POM, EPDM, Tritan (BPA Free)



モジュールフィルター 製品の仕様

大きさ (上段フィルター)	65 x 35 mm (2.5 x 1.3 inch)
大きさ (下段フィルター)	39 x 40 mm (1.53 x 1.57 inch)
使用適正水温	5~50℃ (41~122°F)
材質	ABS
フィルター 互換性	既存のピュリスイー体型フィルターはピュリスプラスと互換して使用可能です。
フィルター寿命 (UF+ACF)	最大 250 L (韓国の渓谷水TDS 75~200基準)
フィルター寿命 (ION+HON)	最大 28 L (韓国の地下水TDS 70~100基準)



フィルターの寿命は使用環境と水質により変わることがあります。

ボトル、フィルターともに食器洗浄器の使用不可
バッテリー未使用 / 接着剤未使用

MADE IN KOREA

メーカー
U2 System, Inc.
purisooinfo@gmail.com



PURISOO+



「ピュリスプラス」 携帯用浄水ボトル × 抗菌 モジュールフィルター

www.purisoo.com



purisoo+