

食品・耐油配管用

(HYBRID) トヨコネクタ (ハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手) 特許取得済

種 類 **クランプ式** アーム・フェルール

簡単挿入

漏れ・抜け防止

液だまり防止

現場施工可




(HYBRID) 衛生構造 + 漏れ抜け防止構造 + 簡単挿入構造 の複合

※ TC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FN継手はハイブリッドトヨフーズ-Nホース専用継手です。(トヨコネクタ TLHA型は除く)
ハイブリッドトヨフーズ-N以外で使用された場合、漏れ・抜け等が発生する恐れがありますので使用しないでください。

トヨコネクタ TC6-CSN型 規格

※ カムロックのアダプター (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(HYBRID) (RoHS2)



品番	適合ホース 品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)							重量 g	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	A	B	φc	HEX			
TC6-CSN38	HTF-N38	1-1/2	106.0	32.0	88.0	184.0	93.0	54.0	6	1,050	4	
TC6-CSN50	HTF-N50	2	122.5	43.0	106.0	193.0	103.0	63.3	8	1,400	2	

材質 / ニップル、クランプ、カムアーム: SCS14 (SUS316相当)、アーム固定部品、リング、ピン: SUS304、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ガスケット: シリコンゴム、ゴムキャップ: EPDM、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース


※ RoHS2修正規制適合品

△ P.162の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

トヨコネクタ TC6-ESN型 規格

※ カムロックのカプラー (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(HYBRID) (RoHS2)



品番	適合ホース 品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)						重量 g	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	φc	HEX				
TC6-ESN38	HTF-N38	1-1/2	113.0	32.0	88.0	53.0	6	1,050	4		
TC6-ESN50	HTF-N50	2	130.0	43.0	106.0	63.0	8	1,400	2		

材質 / ニップル、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ゴムキャップ: EPDM、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース


※ RoHS2修正規制適合品

△ P.162の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

トヨコネクタ TLHA型 規格

※ カムロックのカプラー (材質:ステンレススチール) に接続できます。

(RoHS2)



品番	適合継手	継手規格 インチ	寸法 (mm)						フェルール 規格	重量 g	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	A	B	C	φd					
TLHA-1.5S	ISO2852適合	1-1/2	62.0	50.5	43.5	35.7	53.0	1.5S	390	30		
TLHA-2S	フェルール継手	2	67.0	64.0	56.5	47.8	63.0	2S	490	20		

材質 / ニップル: SUS316L

※ RoHS2修正規制適合品


※ ISO2852フェルール溝互換品。
※ 接続の際はISOフェルール継手用パッキンをご使用ください。

△ P.162の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

トヨコネクタ TC6-FN型 規格

(HYBRID) (RoHS2)

※ ISO2852フェルール溝互換品。
※ 接続の際はISOフェルール継手用パッキンをご使用ください。




品番	適合ホース品番	継手規格 インチ	寸法 (mm)							フェルール 規格	重量 g	梱包単位 個	価 格 円/個
			L	φd	F	A	B	C	HEX				
TC6-FN38-1.5S	HTF-N38	1-1/2	77.0	31.0	88.0	50.5	43.5	35.7	6	1.5S	530	4	
TC6-FN50-2S	HTF-N50	2	89.0	42.0	106.0	64.0	56.5	47.8	8	2S	890	2	

材質 / ニップル、クランプ: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、ゴムキャップ: EPDM、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.162の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

交換用部品規格



品名	品番	適合継手品番	梱包単位	価格
クランプセット 明細: クランプ本体 ...左右各1個 ボルト ...2本 スペーサ ...1ヶ ワッシャ ...1ヶ (50サイズのみ)	TC6-F38-CBSS	TC6-CSN38	1組	
		TC6-ESN38		
		TC6-FN38-1.5S		
	TC6-F50-CBSS	TC6-CSN50	1組	
		TC6-ESN50		
		TC6-FN50-2S		

材質 / クランプ本体: SCS14 (SUS316相当)、ボルト: SUSXM7 (SUS304相当)、スペーサ、ワッシャ (50サイズのみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース

品名	品番	適合継手品番	梱包単位	価格
ゴムキャップ	TC6-F38-GN	TC6-CSN38	4個	
		TC6-ESN38		
		TC6-FN38-1.5S		
	TC6-F50-GN	TC6-CSN50	4個	
		TC6-ESN50		
		TC6-FN50-2S		

材質 / ゴムキャップ: EPDM

※ TC6-CSN、TC6-ESN、TC6-FN継手を再使用する場合は
ゴムキャップの交換が必要です。