



AMECHEMI



超撥水・ガラスクリーナー

洗車後に拭くだけで、油膜を落としながらの超撥水コート
1本で乗用車約30台分のフロントガラスに使用できます。

《使用方法》

1. ガラスを水洗いし、完全に乾燥させてください。
2. ウェスに吹き付けて拭くだけで、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成します。
3. 塗布後約20分間放置乾燥させて作業終了です。



製品名	型番	商品 CD	内容量	荷姿
超撥水ガラスクリーナー	WRGC	0863	300ml	1本



旭エンジニアリング株式会社

<https://www.asahi-engineering.com/>

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 4-4-3

TEL : (06)6452-5811

FAX : (06)6452-5770