Washstand

寸法図

凡例

O 給水位置

置 ● 給湯位置

給湯位置 ⊕

⊕排水位置


(単位:mm)

[エス]


■BSR(H·L)90

●ボール寸法


※ボール容量 210※ボール深さ 190mm(底面からあふれ面)



●床立ち上げ配管位置




●セット例 使用機種:BSR(H·L)90K、M-903SRNW、SRWH90、SRTA45(R)、SRTBM45(L)、SRTC45(H·L)BW



■BSR(H·L)75

●ボール寸法


※ボール容量 210 ※ボール深さ 190mm(底面からあふれ面)



●床立ち上げ配管位置




●セット例 使用機種:BSR(H·L)75T、M-0753SRNE、SRW75T、SRTW15(R)、SRTU15(R)、SRTF(H·L)15KN(R)




※[]内寸法は、ボール高さ850mmの場合。
※ワイド1面鏡の電源コード取り出し口は有効長さ(右)1.6mのみです。

■引き出し量とドア枠逃げ寸法



洗面化粧台設置上の注意

S[エス]の洗面化粧台は、引出しを最大に 引き出したときの臭行さ寸法は、オールスラ イドタイプの場合、左図のように約895mmに なります。引出しタイプとトールキャビネットの 場合は、左図のように約995mmになります。 引出しの前板を側板から12mmなく設計して いますが、取付・設置の際は、引出しを最大に 引き出し、ドア枠等に当たらないか確認してく



オールスライドタイプ(体重計収納付き)設置上の注意

- ●キャビネットの体重計収納部分は底板がないので、床がオープン になります。必ず事前に床仕上げをしてください。
- ●体重計収納部前の床には、床下収納、バスマットを設置しないでください。床面に凹凸があると、引き出せない場合があります。
- ●キャスター付ですので、床材はキズつきにくいものをご使用ください。