

コードレスボードカッタ 10.8V-4.0Ah CK 12DA形



10.8V登場。上向き天井開口が、よりラクに。



10.8Vで取り回しやすい

軽量コンパクト &バランスのよいボディ

10.8V電池搭載により、400gの軽量化を実現。全長も 24mm短くなり、取り回しやすくなりました。※2 さらに、重心 がスイッチに近く、上向き作業でも疲れにくい設計です。

従来製品より 400g軽い!

従来製品より 24_{mm}短い!



掃除がラクラク

ダストキャップで 移動時の粉落ちを抑制


本体側面に収納可能なダストキャップ付。移動中にブレードを 下に向けても粉じんがこぼれにくく、掃除の手間を軽減します。



使いやすさを追求!

便利な LEDライト付

薄暗い現場でも工具先端を 明るく照らします。



作業後すぐに工具を置いて両手が使え ます。粉もれしにくい上向きのまま本 体を保持できます。



石こうボード用 ∃面ブレード標準付属

動まで白由白在!



●無段変速

- ●カッタナイフ替刃使用可能
- ●ブレード交換用六角棒スパナ本体装着

コードレスボードカッタ 10.8V CK 12DA形

LS 希望小売価格 ¥43.900(税別) リチウムイオン電池(BSL 1240M)×1個・ 急速充電器(UC 12SL)・システムケース3付

966376 416004

NN 希望小売価格 ¥28,900(税別)

蓄電池・充電器・ケース別売

966376 415885



形名			CK 12DA
最大切断能力		mm	石こうボード:30、普通合板:15
無負荷ストローク数 [気温20℃満充電時]		min-1 {回/分}	0~6,000
モーター		-	直流モーター
機体寸法(全長×全高×全幅)		mm	228×260×74(BSL 1240M装着時)
質量		kg	1.6 (BSL 1240M装着時)
使用可能蓄電池		-	10.8Vリチウムイオン電池(BSL 12XXシリーズ)
蓄電池	形名	-	BSL 1240M
	電圧-容量	V-Ah	10.8-4.0
充電器	形名	-	UC 12SL
	充電時間※3	分	約60
標準付属品		-	石こうボード用ブレード・ベースカバー・フック・六角棒スバナ(3mm)・ ダストボックス・ダストキャップ、(LS)仕様のみ:電池カバー

- ※1 数値は参考地です。材料や条件により異なります。※2 当社従来製品CK 18DA(18V)との比較。
- 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなる ときがあります。

カッタナイフ替刃(10枚入) 最大切断厚さ 12.5mm コードNo.**993790** ¥520



スターターキット2 UC 18YDML形 2L 希望小売価格 ¥44,200(税別)

10.8Vリチウムイオン電池 (BSL 1240M)×2個・ システムケース2付

別売部品

石こうボード用ブレード(2枚入) 最大切断厚さ 30mm

コードNo.0037-7476







★ 安全上のご注意 ●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。













蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI(ハイコーキ)販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



工機ホールディングス(株)勝田工場 は、品質マネジメントシステムの 国際規格「ISO9002」を1995年に 取得し、更に「ISO9001:2000」を 2002年に、「ISO9001:2008」を 2010年に、「ISO9001:2015」を 2017年に取得しました



工機ホールディングス(株)勝田工場・ 三京ダイヤモンド工業(株)名張工場 は 環境マネジメントシステムの 国際規格「ISO14001:2015」を 取得しています。

新マルチボルト蓄電池の 詳しい情報はこちらをチェック



「電動工具総合カタログ」〇

スマートフォンやタブレット端末の バーコードリーダーで読み取って下さい。





●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

(発行元) 工機ホールディングス株式会社 工機ホールディングスジャパン株式会社 〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

お客様相談センター

0120-20-8822 (携帯電話、IP電話からも ご利用いただけます。

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/ お買い求めの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。 なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、弊社WEBサイト から修理受付を行っていますのでアクセスしてください。



親切と真心サービスの — HiKOKI (ハイコーキ) 販売店