

アセトンに クラス1の耐透過性能

JIS T8116 準拠

耐薬品使い捨て手袋

TouchNTuff™ 93-800

画期的な多層構造と、MICROCHEM™ケミカルバリアテクノロジーで、手袋の二重履きが不要に

TouchNTuff™93-800 は、従来対応が難しかったアセトンや MEK に対してクラス1の耐性を備えています。

アセトンや MEK を使用する短時間作業に使い捨て手袋として使用することができ、耐薬品性や作業性に加えて、コスト面でも効果を発揮します。



参考データ MicroFlex™93-260 との透過時間比較

CAS	化学薬品名	%	PS	93-800	93-260
67-64-1	アセトン	100	L	21'	>3'
78-93-3	メチルエチルケトン	100	L	11'	>3'
68334-30-5	経由LS	100	L	30-60'	>480'
108-38-3	m-キシレン	100	L	<10'	10-30'

帯電防止性能&シリコンフリー



EN1149 規格試験に合格した帯電防止性能とシリコンフリーにより、塗装作業にも適しています。

透過時間の調査

現在お使いの化学物質について、透過時間を確認いたします。
調査のご依頼は、下記営業所または販売店様までお問い合わせください。

耐薬品使い捨て手袋 TouchNTuff™ 93-800

品番 93-800

材質 天然ゴム・ネオプレンゴム・
ニトリルゴム（多層構造）

全長 28.5cm


サイズ S・M・L・XL

厚さ 0.45mm

カラー オレンジ

梱包数 300 枚（30 枚入 × 10 箱）

規格
・JIS T8116準拠
・EN ISO 374-1:2016
TypeA (JKLOAPST)
・ASTM F 739(JIS T 8116)
試験データ有



※掲載内容は2025年12月現在の情報であり、商品の仕様や規格、デザイン、価格などは予告なく変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。掲載している写真はイメージです。色合い等異なる場合がございます。掲載している数値は実測値であり、品質を保証するものではありません。

・商品のご用命は下記の販売店へ

TOWA 株式会社 東和コーポレーション

大阪営業所

〒542-0081

大阪府大阪市中央区南船場 2-12-16 ルグラン心斎橋ビル 4F

TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318