

シリコーンシリーズ専用継手
トヨコネクタ
TC3-SS
選定ガイド

工場設備配管用継手 HYBRID トヨコネクタ®

種 類 袋ナット・クランプ式 ネジ

選
定
P.5

用途流体
P.5
継手タイプ
P.33
改善テーマ別
P.43
現場改善事例
P.45
お困り事
P.51

ホ
ー
ス
P.55

耐熱
食品
耐薬品
耐油
水
粉
エア
溶剤

圧 送
吸 引

継
手
P.106

トヨコネクタ
P.108
加 締
P.125
カムロック
P.129

耐薬品
データ
P.157

注意事項
P.173

補足資料
P.236

■トヨコネクタ TC6-S型（クランプ式）規格 RoHS2

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)					重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2	F			
	TC6-S32-R1-1/4	32	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.37~	R1-1/4	86.0	27.0	46	6	81	550	4	
	TC6-S38-R1-1/2	38		R1-1/2	93.0	32.0	55	6	88	745	4	
	TC6-S50-R2	50		R2	110.0	43.0	70	8	106	1240	2	

材質 / ニップル: SCS13 (SUS304 相当)、クランプ: SCS14 (SUS316 相当)、ゴムキャップ: NBR、ボルト: SUSXM7 (SUS304 相当) ※ RoHS2指令適合品
スパーサ、ワッシャ (TC6-B50、TC6-S50 のみ): ポリアセタール、ボルトネジ部の潤滑剤: NSF "H1" 登録グリース (極圧グリース)

■トヨコネクタ TC3-SS型規格（シリコンホースシリーズ専用） RoHS2 旧モデル TCSBS、TCSS

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)					重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2	F			
	TC3-SS 9-R3/8	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.37~	R3/8	48.0	6.9	28	24.2	133	20		
	TC3-SS12-R1/2	12		R1/2	53.0	10.1	32	27.0	178	20		
	TC3-SS15-R1/2	15		R1/2	55.0	13.3	36	30.8	217	20		
	TC3-SS19-R3/4	19		R3/4	59.5	16.9	41	35.8	290	10		
	TC3-SS25-R1	25		R1	66.0	22.8	50	43.8	438	10		


材質 / 袋ナット: SCS13 (SUS304相当)、ニップル: SCS16 (SUS316L相当)、スリーブ: PVDF ※ RoHS2指令適合品

■トヨコネクタ TC3-B5型規格 RoHS2

継手外観	継手品番	適合ホース		ネジ規格	寸法 (mm)					重量 g	梱包単位 個	価格 円/個
		内径mm	掲載ページ		L	φd1	HEX 1	HEX 2	F			
	TC3-B59-R3/8	9	トヨコネクタ規格、 ホースセット適合表 参照 ▶P.37~	R3/8	48.0	7.0	28	28	150	20		


材質 / ニップル: 真鍮、袋ナット: 真鍮、スリーブ: PVDF ※ RoHS2指令適合品

HYBRID TC6-S型




トヨコネクタ 品番	ニップル六角部 対辺 (mm)	ボルト六角穴 サイズ (mm)
TC6-S32	46	6
TC6-S38	55	6
TC6-S50	70	8

HYBRID TC3-SS型



HYBRID TC3-B5型



「トヨコネクタTC3-SS取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyo.co.jp>



「トヨコネクタTC3-B5取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyo.co.jp>



「トヨコネクタTC6-S取り付け方」
ホームページにて動画配信中
<https://www.toyo.co.jp>



・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。