

# 樹脂パーツ本来のツヤがよみがえる

## ① 未施工



施工前の状態です

## ② 樹脂専用クリーナー



クリーナーで汚れを除去します

## ③ 樹脂用 GLASS COAT



樹脂用 GLASS COAT を塗り込みます

## ④ 施工完了



深みのある光沢がよみがえります

## 樹脂用GLASS COATを施工するためのセットが登場

樹脂用  
樹脂用  
**GLASS COAT**  
GLASS COAT

ハイテク X1 樹脂用 GLASS COAT セット

商品コード

N12001

セット内容

- ・樹脂用 GLASS COAT ..... 10ml×1
- ・塗り込み専用スポンジ ..... 2個
- ・マイクロファイバークロス ..... 1枚
- ・樹脂専用クリーナー ..... 30ml×1
- ・ルームクリーナーブラシ ..... 1枚

- ・塗り込んで拭き取るだけで樹脂パーツ本来の深みのある光沢を取り戻します。
- ・未塗装樹脂フェンダーや ABS 樹脂・カーボン・FRP 製パーツの保護に最適です。
- ・フロントリップ・グリルなどの複雑な形状をしたパーツにもしっかりと密着します。
- ・クラックの発生しにくい柔軟なガラス被膜を形成します。
- ・パーツの小キズを埋め、さらに汚れの付着を防止します。
- ・ツヤのなくなったレンズやドアバイザーに施工するとキズが埋まり透明感が出ます。
- ・施工後は紫外線を防ぎパーツの劣化・白化を予防します。



表面被膜合成研究所

株式会社クリスタルプロセス

〒739-0046 広島県東広島市鏡山3丁目10-18  
TEL:082-493-7700(代) FAX:082-493-7701